



品番：EA640GA-2

品名：38x180mm 絶縁電工ナイフ(被覆切)



販売価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
カタログ価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 13:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0213ページ		



厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具、手に馴染む人間工学に基づいたハンドル構造

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	98 55
全長	180mm	刃長	38mm
刃の半径	23.5mm	重量	77g
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	刃材質	サージカルステンレス(空気焼き入れ処理)

ブレードの先端にガイドシューが付き、絶縁材を傷めません。

固定タイプの鎌形フックブレード

人間工学に基づいた安全ハンドル

1000V絶縁

保護キャップ付

ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

