

品番：EA640LB-8

品名：8mm 片口メガネレンチ(絶縁)



販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/10 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0214ページ		



**1000 V**  
EN/IEC60900



規格	1000 V				
全長	165	165	165	165	165
クランクの最大高さ	19	19	19	19	19
重量	68	68	68	68	68
最大ヘッド厚さ	7	7	7	7	7
最大ヘッド幅	14	14	14	14	14

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	98 01 08
サイズ	8mm	全長	165mm
最大ヘッド厚さ	7mm	クランクの最大高さ	19mm
最大ヘッド幅	14mm	重量	68g
仕上げ	クロムメッキ	材質	鍛造クロムバナジウム鋼
1000V絶縁			
フック状に曲がった形状です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.