


品番：EA640XW-4

品名：[24個組] 絶縁工具セット



販売価格	75,900円(税抜) / 83,490円(税込)		
カタログ価格	75,900円(税抜) / 83,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0210ページ		



仕様

<セット内容>	<p>24点セット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●(1/2″)ソケット:10、11、12、13、14、17、19mm</li> <li>●片口スパナ:10、11、12、13、14、17、19mm</li> <li>●200mm(1/2″)T型ハンドル</li> <li>●200mmペンチ</li> <li>●160mmニッパー</li> <li>●(-)ドライバー:0.4×2.5、0.8×4、1.0×5.5、1.2×6.5</li> <li>●(+ )ドライバー: #0、#1、#2</li> </ul>	(1/2″)ソケット	<p>対辺:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10mm(外径:18mm、全長:55mm)</li> <li>11mm(外径:20mm、全長:55mm)</li> <li>12mm(外径:20.4mm、全長:55mm)</li> <li>13mm(外径:21.5mm、全長:55mm)</li> <li>14mm(外径:23mm、全長:55mm)</li> <li>17mm(外径:26.3mm、全長:55mm)</li> <li>19mm(外径:28.4mm、全長:55mm)</li> </ul>
片口スパナ	<p>10mm、11mm(全長:140mm)</p> <p>12mm、13mm(全長:155mm)</p> <p>14mm(全長:160mm)</p> <p>17mm(全長:170mm)</p> <p>19mm(全長:190mm)</p>	T型ハンドル	<p>差込角:1/2″</p> <p>全長:200mm</p> <p>ハンドル幅:160mm</p> <p>重量:563g</p>
ペンチ	<p>全長:200mm</p> <p>重量:321g</p> <p>切断能力:2.0mm(鉄線)</p>	ニッパー	<p>全長:160mm</p> <p>重量:208g</p> <p>切断能力:1.6mm(鉄線)</p>
(-)ドライバー	<p>0.4×2.5(軸長:75mm)</p> <p>0.8×4.0(軸長:100mm)</p> <p>1.0×5.5(軸長:125mm)</p> <p>1.2×6.5(軸長:150mm)</p>	(+)ドライバー	<p>#0(軸径:3mm、軸長:60mm)</p> <p>#1(軸径:5mm、軸長:80mm)</p> <p>#2(軸径:6mm、軸長:100mm)</p>
材質	クロムバナジウム鋼	ケースサイズ	420(W)×80(D)×310(H)mm

重量	4.1kg		
1000V絶縁			
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用			
錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です。			
クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靱性に優れています。			
ケース付き			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.