

品番：EA642HB-10

品名：48mm/250mm モーターレンチ(ノスパ°-キング°)



販売価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
カタログ価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0174ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA642HB-10	48mm/250mm	丁	3

防爆・非磁性で耐食性にも優れています


### 仕様

全長	255mm	最大口幅	48mm
重量	955g	材質	アルミニウム青銅

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防錆

### 代替品

	品番 EA642HC-15 コメント
--	-----------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.