

品番：EA642HC-12

品名：38mm/300mm モンキーレンチ(ノスパ°-キング)



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/24 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0174ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA642HC-12	38mm/300mm	丁	0

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長	305mm	最大口幅	38mm
呼び寸法	300mm	重量	590g
材質	アルミニウム青銅	頭部分の厚み(実寸)	約18mm

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防錆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.