

品番：EA642HD-10

品名：45mm/255mm ウォーターホップライヤー(ノスパークング)



販売価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0173ページ		



標準仕様	
全長	255mm
最大口幅	45mm
重量	320g
材質	アルミニウム青銅
特徴	ノスパークング、非磁性、防錆、ベリリウムは含まれていません。

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

### 仕様

全長	l:255mm	最大口幅	a:45mm
重量	320g	材質	アルミニウム青銅

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプロ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

非磁性、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.