

品番：EA642HD-12

品名：55mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーク型)



販売価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
カタログ価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 17:21現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0173ページ		



仕様書	
※本製品は非磁性材料を使用しております。	
※本製品は防錆処理を施しております。	
※本製品はノンスパーク型です。	
品名	ウォーターポンププライヤー
品番	EA642HD-12
全長	300mm
最大口幅	55mm
重量	545g
材質	アルミニウム青銅
特徴	非磁性、防錆、防錆
用途	ポンプ修理、配管作業
注意事項	本製品はノンスパーク型です。火花を発生させないようご注意ください。

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長	l:300mm	最大口幅	a:55mm
重量	545g	材質	アルミニウム青銅
非磁性、防爆、防錆			
ベリリウムは含まれていません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.