





品番：**EA642HP-6**

品名：125-300mm 軸用スナップ°リング°フ°ライヤ(ノンスパ°キング°)



販売価格	<b>118,800円</b> (税抜) / 130,680円(税込)		
カタログ価格	118,800円(税抜) / 130,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2026/05/01 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0173ページ		



標準仕様		特注仕様	
品名	スナップリング用フライヤ	品名	スナップリング用フライヤ
品番	EA642HP-6	品番	EA642HP-6
材質	ベリリウム銅	材質	ベリリウム銅
全長	500mm	全長	500mm
リング径	125~300mm	リング径	125~300mm
用途	軸用	用途	軸用
特徴	ノンスパキング	特徴	ノンスパキング
備考		備考	



防爆・非磁性で耐食性にも優れています

**仕様**

材質	ベリリウム銅	リング径	125~300mm
全長	500mm	用途	軸用
ノンスパキング、防爆、防錆			

**代替品**

	品番	EA643GD-7
	コメント	仕様ご確認下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.