

品番：EA642KB-71

品名：25x150mm ヘラ(ノスパ°キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,080円(税抜) / 8,888円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,080円(税抜) / 8,888円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/02 01:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0174ページ | | |



| 品質保証 | |
|----------------|------------------------------|
| 米国防産局(DoD)指定企業 | |
| 米国防産局(DoD)指定企業 | |
| 米国防産局(DoD)指定企業 | |
| 品名 | AMPECO 8141 NI-CU-USA |
| 規格 | 25x150mm |
| 材質 | ニッケル銅合金 |
| 重量 | 45g |
| 全長 | 260mm |
| 刃長 | 150mm |
| 刃幅 | 25mm |
| 販売単位 | 個 |
| 商品入数 | 1 |
| 販売価格 | 8,080円(税抜) / 8,888円(税込) |
| カタログ価格 | 8,080円(税抜) / 8,888円(税込) |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/02 01:01現在) |
| カタログページ | 0174ページ |

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

| | | | |
|----|---------|----|------|
| 全長 | 260mm | 刃幅 | 25mm |
| 刃長 | 150mm | 重量 | 45g |
| 材質 | ニッケル銅合金 | | |

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.