品番: EA642KE-12

品名:305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)



販売価格	<b>37,100円</b> (税抜)/ 40,810円(税込)				
カタログ価 格	37,100円(税抜)/40,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 01:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0174ページ				











ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

## 仕様

仕様	ブラシのみ	サイズ(mm)	305×63.5×122(H)
材質	ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス	ブラシ	6行26列
重量	1135g	ハンドル差込穴の深さ	32mm(実寸)
穴径(ブラシ差込穴:前 後2箇所有)	φ18~φ21mm(実寸:テーパーの形 になっております。)		

ハンドル(EA642KB-67)は別売です。

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.