


品番 : EA642KE-12

品名 : 305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノスパ°-キング)



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 02:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0174ページ		



標準仕様	
項目	仕様
材質	りん青銅
形状	ノスパ°-キング
寸法	305×63.5×122(H)
重量	1135g
穴径	φ18~φ21mm(実寸:テーパの形になっております。)
穴間	12mm
穴数	26
行数	6
用途	研磨、清掃
保管	乾燥した状態で保管してください。
注意	取り扱いにはご注意ください。



ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

#### 仕様

仕様	ブラシのみ	サイズ(mm)	305×63.5×122(H)
材質	ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス	ブラシ	6行26列
重量	1135g	ハンドル差込穴の深さ	32mm(実寸)
穴径(ブラシ差込穴:前後2箇所)	φ18~φ21mm(実寸:テーパの形になっております。)		

ハンドル(EA642KB-67)は別売です。

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.