

品番：EA642KE-201


品名：25mm/6.35mm 軸付ワイヤーブラシ(ノンスパーク型)



販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/02 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0174ページ		



標準仕様	
材質	りん青銅
線径	0.36mm
毛丈	25mm
軸径	1/4" (6.35mm)
重量	90g
最大回転数	20,000rpm
適用機	各種電動機
適用作業	各種金属の研磨・清掃
注意事項	火花を発生しないよう、高速回転時には必ず安全対策を講じてください。



ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

### 仕様

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

材質	りん青銅	軸径	1/4" (6.35mm)
線径	0.36mm	外径	25mm
毛丈	25mm	重量	90g
最大回転数	20,000rpm		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.