


品番：EA642KN-87

品名：21x310mm バナナウェジ(ノスパ°キング)



販売価格	40,600円(税抜) / 44,660円(税込)		
カタログ価格	40,600円(税抜) / 44,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0177ページ		



パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます

仕様

先端幅×厚(mm)	21×3	全長(mm)	310
穴径	6mm	重量(g)	610
材質	アルミニウム青銅		

パイプフランジのガスケット交換作業に

2本同時に使用すると相互のテーパが連動することでより効率的に作業できます。

グリップエンドに落下防止用ワイヤーを通せるφ6mmのワイヤーホールが設けられています。

防爆・非磁性で耐食性にも優れています。

パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.