

品番：EA642LF-50

品名：50mm 片口めがねレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	95,700円(税抜) / 105,270円(税込)		
カタログ価格	95,700円(税抜) / 105,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0176ページ		



★狭所に対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします

標準仕様		選定仕様	
品名	片口めがねレンチ	品名	片口めがねレンチ
品番	EA642LF-50	品番	EA642LF-50
規格	ISO 6789	規格	ISO 6789
材質	アルミニウム青銅	材質	アルミニウム青銅
全長	400	全長	400
対辺	50	対辺	50
重量	1400	重量	1400
寸法	図面参照	寸法	図面参照
公差	図面参照	公差	図面参照
表面処理	自然酸化	表面処理	自然酸化
包装	個包装	包装	個包装
納入	標準納入	納入	標準納入
備考		備考	



狭所に対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします

仕様

全長(mm)	400	対辺(mm)	50
重量(g)	1400	材質	アルミニウム青銅

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

12ポイント

非磁性

防食性

防爆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.