

品番：EA642PA-2

品名：200mmx3.2m 耐油性ゴムベラ(ノスパ-キング)



販売価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
カタログ価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/23 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0124ページ0180ページ		



カタログ訂正 24/09/26 ●全長 誤:3m、正:3.2m(NO.55・56 963)

仕様

メーカー	フタバ(FBK)	型番	NO122
用途	塗料タンク、燃料タンクの底・側面などの洗浄に	全長	約3200mm
柄長	約2950mm(φ30mm)	先端幅	200mm
へら長	250mm(ゴム100mm+木部150mm)	ゴム厚	15mm
ゴム高	100mm	ゴム材質	耐油性ゴム

木柄

金属類を一切使用していないので静電気が帯電しにくい。

防爆エリアでの洗浄等で広く使用されています。

NBR(ニトリルゴム)を使用しており、耐油・耐熱・耐候・耐薬品・電気絶縁性を兼ね備えています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.