


品番：EA642XA-12

品名：11丁組ツールキット(ノスパ°-キング)



販売価格	213,800円(税抜) / 235,180円(税込)		
カタログ価格	213,800円(税抜) / 235,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0173ページ		



品名	規格	単位	在庫
165mmコンビネーションプライヤー	165mm	組	1
250mmワイヤーブラシ	250mm	個	1
200mmスクレーパー	200mm	個	1
175mmナイフ	175mm	個	1
255mmウォーターポンププライヤー	255mm	個	1
ドライバー(+)#2	#2	個	1
ドライバー(-)11mm	11mm	個	1
510gハンマー	510g	個	1
152mmモンキーレンチ	152mm	個	1
254mmモンキーレンチ	254mm	個	1
255mmアジャスタブルパイプレンチ	255mm	個	1
ケース		個	1

仕様

<セット内容>	12点セット		
165mmコンビネーションプライヤー			
250mmワイヤーブラシ			
200mmスクレーパー			
175mmナイフ			
255mmウォーターポンププライヤー			
ドライバー(+)#2			
ドライバー(-)11mm			
510gハンマー			
152mmモンキーレンチ			
254mmモンキーレンチ			
255mmアジャスタブルパイプレンチ			
ケース			
165mmコンビネーションプライヤー仕様			
・全長:165mm ・重量:190g			
・最大口幅:8mm			

ワイヤーブラシ仕様	
・全長:250mm	・重量:190g
・毛丈:30mm	・毛幅:30mm
スクレーパー仕様	
・全長:200mm	・重量:75g
・刃長:90mm	・刃幅:30mm
ナイフ仕様	
・全長:175mm	・重量:30g
・刃長:80mm	
ウォーターポンププライヤー仕様	
・全長:255mm	・重量:400g
・最大口幅:45mm	
(+)ドライバー仕様	
・全長:190mm	・重量:73g
・先端:#2	・軸長:105mm
(-)ドライバー仕様	
・全長:260mm	・重量:136g
・先端:11mm	・軸長:150mm
ハンマー仕様	
・全長:318mm	・重量:510g
・頭重量:340g	
152mmモンキーレンチ仕様	
・全長:152mm	・重量:100g
・最大口幅:33mm	
254mmモンキーレンチ仕様	
・全長:254mm	・重量:313g
・最大口幅:33mm	
アジャスタブルパイプレンチ仕様	
・全長:255mm	・重量:990g
・最大口幅:25mm	
材質:ベリリウム銅合金、アルミニウム青銅	
ケースサイズ:400(W)×210(D)×240(H)mm	
ノンマグネティック、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません。	
重量	4.7kg
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.