

品番：**EA642ZA-15**

品名：260mm ウォーターホップフライヤー(絶縁・防爆)



販売価格	54,000円 (税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0173ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
長さ	260mm
重量	365g
最大開口	40mm
絶縁電圧	1000V
防爆	○
防錆	○
非磁性	○
FM規格	取得済
調整段階	5段階

防爆性と1000V絶縁を兼ね備えた究極のセーフティーツールシリーズ

仕様

材質	アルミニウム青銅、グリップ:プラスチック	全長	l:260mm
最大開口	s:40mm	重量	365g
1000V絶縁			
防爆、防錆、非磁性			
FM規格取得			
5段階調整			
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプロ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.