

品番：EA643AA-20

品名：200mm/24mm モンキーレンチ(ノスパ°-キング°)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/26 01:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0181ページ                      |      |   |



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|    |          |      |                            |
|----|----------|------|----------------------------|
| 全長 | 200mm    | 最大口幅 | 24mm                       |
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 重量   | 275g                       |
| 硬度 | HRC30-40 | 引張強度 | 105~120kgf/mm <sup>2</sup> |

ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。

調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。

高硬度で強力なトルクを実現しています。

水素濃度21%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.