

品番：EA643AA-45

品名：450mm/55mm モンキーレンチ(ノスパ°-キング°)



販売価格	62,600円(税抜) / 68,860円(税込)		
カタログ価格	62,600円(税抜) / 68,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

全長	450mm	最大口幅	55mm
材質	ベリリウム銅合金	重量	2360g
硬度	HRC30-40	引張強度	105~120kgf/mm <sup>2</sup>

ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。

調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。

高硬度で強力なトルクを実現しています。

水素濃度21%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.