


品番：**EA643AB-250**

品名：250mm/62mm モーターレンチ(ノスパ°-キング°)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,300円 (税抜) / 15,730円 (税込) | | |
| カタログ価格 | 14,300円 (税抜) / 15,730円 (税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/05 03:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0181ページ | | |



| 寸法表 | |
|-----------------|--------------------------|
| 単位: mm | |
| ※寸法は公差を含む | |
| ※寸法は図面を参照してください | |
| 全長 | 250 |
| 最大口幅 | 62 |
| 重量 | 520 |
| 硬さ | HRC25-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 表面処理 | 黒酸化物処理 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 硬さ | HRC25-30 |
| 重量 | 520 |
| 最大口幅 | 62 |
| 全長 | 250 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|----|----------|------|--------------------------|
| 全長 | 250mm | 最大口幅 | 62mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 520g |
| 硬度 | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口範囲が大きいタイプ

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.