

品番：EA643AC-300

品名：300mm ベルトレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



仕様書	
※本製品は、防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。	
※本製品は、ATEX認証取得済みです。	
品名	300mm ベルトレンチ(ノスパ°キング)
品番	EA643AC-300
材質	本体:アルミニウム青銅 ベルト:ナイロン
全長	300mm
ベルト長さ	425mm
パイプ外径	50mm
ベルト幅	30mm
重量	735g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能。
備考	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	300mm	パイプ外径	50mm
ベルト長さ	425mm	ベルト幅	30mm
材質	本体:アルミニウム青銅 ベルト:ナイロン	重量	735g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

韌性に優れた高強度ナイロンベルトで、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.