


品番：EA643AD-600

品名：600mm/75mm パイプレンチ(ノスハ°-キング)



販売価格	63,400円(税抜) / 69,740円(税込)		
カタログ価格	63,400円(税抜) / 69,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 03:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



品名	規格	材質	重量	長さ	最大開口幅	引張強度	硬度	特徴
EA643AD-600	600mm/75mm	アルミニウム青銅	3150g	600mm	75mm	75-85kgf/mm ²	HRC20-30	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	600mm	最大口幅	75mm
材質	アルミニウム青銅	重量	3150g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ジョーがしっかりと噛み合うので、滑りにくく、強力なトルクで安定した作業が可能

ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすく作業効率を高めます。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.