


品番：**EA643AE-375**

品名：375mm/60mm パイプレンチ(バント・ノスパ°キング)



販売価格	<b>38,700円</b> (税抜) / 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/05/26 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



仕様	
品名	パイプレンチ(バント・ノスパ°キング)
品番	EA643AE-375
規格	375mm/60mm
材質	アルミニウム青銅
重量	1770g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
備考	ハンドルが90度傾いているので、特殊なスペースにも対応可能
	ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすく作業効率を高めます。
	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

全長	375mm	最大口幅	60mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1770g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ハンドルが90度傾いているので、特殊なスペースにも対応可能

ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすく作業効率を高めます。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.