

品番：EA643BA-10

品名：10mm 片目片口スパナ(ノスパ°-キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,340円(税抜) / 4,774円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,340円(税抜) / 4,774円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/26 01:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ                      |      |   |



| 標準仕様 |                          |
|------|--------------------------|
| 項目   | 仕様                       |
| 材質   | アルミニウム青銅                 |
| 硬度   | HRC25-30                 |
| 規格   | DIN3113                  |
| 全長   | 135mm                    |
| 開口幅  | 10mm                     |
| 開口厚  | 12mm                     |
| 開口角  | 15°                      |
| 重量   | 42g                      |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 耐腐食性 | 優れている                    |
| 耐摩耗性 | 優れている                    |
| 非磁性  | 優れている                    |
| 防爆   | 優れている                    |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|   |          |      |                          |
|---|----------|------|--------------------------|
| サイズ   | 10mm     | 全長   | 135mm                    |
| 材質  | アルミニウム青銅 | 重量   | 42g                      |
| 硬度  | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 規格  | DIN3113  |      |                          |
| 12ポイント  |          |      |                          |
| 15°タイプ  |          |      |                          |
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |          |      |                          |
| 靱性・耐久性に優れています。                                |          |      |                          |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。                       |          |      |                          |
| BAM ATEX認証                                    |          |      |                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.