

品番：EA643BA-18

品名：18mm 片目片口スパナ(ノスパ°キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,530円(税抜) / 7,183円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,530円(税抜) / 7,183円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/05/26 01:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



| 標準仕様 | |
|------|---|
| 項目 | 内容 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| サイズ | 18mm |
| 全長 | 215mm |
| 重量 | 165g |
| 硬度 | HRC25-30 |
| 規格 | DIN3113 |
| 特徴 | 12ポイント、15°タイプ |
| 用途 | 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |
| 性能 | 靱性・耐久性に優れています。 |
| 環境 | エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 |
| 認証 | BAM ATEX認証 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|---|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 18mm | 全長 | 215mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 165g |
| 硬度 | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 規格 | DIN3113 | | |
| 12ポイント | | | |
| 15°タイプ | | | |
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | | | |
| 靱性・耐久性に優れています。 | | | |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | | | |
| BAM ATEX認証 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.