

品番：EA643BB-27

品名：27mm 片口スパナ(ノスパ°-キング)



販売価格	9,950円(税抜) / 10,945円(税込)		
カタログ価格	9,950円(税抜) / 10,945円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	240
開口幅	27
開口厚	10
柄長	180
柄径	12
重量	260
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN894

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	27mm	全長	240mm
材質	アルミニウム青銅	重量	260g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN894		

15°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

高硬度と強力なトルクを実現しました。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.