

品番：EA643BC-4

品名：19x24mm 両口スパナ(ノスパ°-キング°/強力型)



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 17:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位: mm	
全長	220
開口幅	19
開口厚	24
柄長	180
柄径	16
重量	160
引張強度	75-85
硬度	HRC20-30
規格	DIN895

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	19×24mm	全長	220mm
材質	アルミニウム青銅	重量	160g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN895		
15°タイプ			
強力型			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高硬度と強力なトルクを実現します。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.