

品番：EA643BC-6

品名：24x27mm 両口スパナ(ノスパ°-キング°/強力型)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 15:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位: mm	
全長	255
開口幅	24
開口厚	27
柄長	200
柄径	16
重量	305
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	24×27mm	全長	255mm
材質	アルミニウム青銅	重量	305g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN895		
15°タイプ			
強力型			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高硬度と強力なトルクを実現します。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.