

品番：EA643BD-13

品名：30x32mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
カタログ価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
品名	両口メガネレンチ
品番	EA643BD-13
規格	ISO 6789
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	736g
全長	380mm
開口幅	30mm
開口厚	32mm
先端半径	R10
角度	60°
特徴	高強度・強力なトルクを実現しています。
用途	石油・化学・鉱山・発電所・ガス製造・プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
環境適合性	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	30×32mm	全長	380mm
材質	アルミニウム青銅	重量	736g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.