

品番：EA643BD-14

品名：32x36mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 22,100円(税抜) / 24,310円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 22,100円(税抜) / 24,310円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/25 06:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ                      |      |   |



| 品名         | 規格      | 単位 | 在庫 | 価格          |
|------------|---------|----|----|-------------|
| EA643BD-14 | 32x36mm | 個  | 1  | 22,100円(税抜) |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|   |          |      |                          |
|---|----------|------|--------------------------|
| サイズ   | 32×36mm  | 全長   | 405mm                    |
| 材質  | アルミニウム青銅 | 重量   | 1030g                    |
| 硬度  | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 12ポイント  |          |      |                          |
| 60°タイプ  |          |      |                          |
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |          |      |                          |
| 高強度と強力なトルクを実現しています。                           |          |      |                          |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。             |          |      |                          |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。                       |          |      |                          |
| BAM ATEX認証                                    |          |      |                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.