

品番：EA643BD-15

品名：36x41mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法		単位	
項目	寸法	項目	寸法
全長	445	開口幅	36
開口幅	41	開口深さ	15
開口深さ	15	開口角度	60°
開口角度	60°	材質	アルミニウム青銅
材質	アルミニウム青銅	硬度	HRC20-30
硬度	HRC20-30	重量	1465g
重量	1465g	引張強度	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	36×41mm	全長	445mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1465g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.