


品番：**EA643BD-4**

品名：12x14mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	3,630円 (税抜) / 3,993円(税込)		
カタログ価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	12×14mm	全長	160mm
材質	アルミニウム青銅	重量	140g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.