

品番：EA643BD-6

品名：17x19mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
カタログ価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法		単位	
項目	寸法	単位	寸法
全長	250	mm	
開口幅	17	mm	
開口厚	19	mm	
先端径	17	mm	
先端厚	19	mm	
軸径	10	mm	
軸長	150	mm	
軸径	10	mm	
軸長	150	mm	
軸径	10	mm	
軸長	150	mm	

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	17×19mm	全長	250mm
材質	アルミニウム青銅	重量	205g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.