


品番：EA643BE-8

品名：8mm 片口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



| 品名 | 規格 | 材質 | 硬度 | 重量 | 全長 | 開口幅 | 開口厚 | 取付穴径 | 取付穴間隔 | 取付穴位置 | 取付穴形状 |
|-----------------------|-----|----------|----------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8mm 片口メガネレンチ(ノスパ°キング) | 8mm | アルミニウム青銅 | HRC20-30 | 35g | 110mm | 8mm | 1.5mm | φ8mm | 110mm |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	8mm	全長	110mm
材質	アルミニウム青銅	重量	35g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.