


品番：EA643BF-46

品名：46mm 片口メガネレンチ(ベント・ノスパーキング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 33,300円(税抜) / 36,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 33,300円(税抜) / 36,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 06:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 | 価格 |
|----------------------------|------------|----|----|-------------|
| 46mm 片口メガネレンチ(ベント・ノスパーキング) | EA643BF-46 | 個 | 1 | 33,300円(税抜) |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|---|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 46mm | 全長 | 370mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 1100g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 12ポイント | | | |
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | | | |
| 高い硬度と強力なトルクを兼ね備えています。 | | | |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | | | |
| ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。 | | | |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | | | |
| BAM ATEX認証 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.