


品番：EA643BG-30

品名：30mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/01 14:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ                      |      |   |



| 標準仕様     |                          | 選定仕様                     |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 材質       | アルミニウム青銅                 | アルミニウム青銅                 | アルミニウム青銅                 |
| 硬度       | HRC20-30                 | HRC20-30                 | HRC20-30                 |
| 規格       | DIN837                   | DIN837                   | DIN837                   |
| サイズ      | 30mm                     | 30mm                     | 30mm                     |
| 全長       | 430mm                    | 430mm                    | 430mm                    |
| 重量       | 630g                     | 630g                     | 630g                     |
| 引張強度     | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| シノ付      | ○                        | ○                        | ○                        |
| ノスハ°     | ○                        | ○                        | ○                        |
| キング      | ○                        | ○                        | ○                        |
| ベント形状    | ○                        | ○                        | ○                        |
| 先端設計     | ○                        | ○                        | ○                        |
| 人間工学     | ○                        | ○                        | ○                        |
| 高強度      | ○                        | ○                        | ○                        |
| エチレン濃度   | ○                        | ○                        | ○                        |
| BAM ATEX | ○                        | ○                        | ○                        |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

### 仕様

|     |          |      |                          |
|-----|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 30mm     | 全長   | 430mm                    |
| 材質  | アルミニウム青銅 | 重量   | 630g                     |
| 硬度  | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 規格  | DIN837   |      |                          |

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.