

品番：EA643BG-32

品名：32mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 08:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



| 標準仕様 | | 選定仕様 | |
|------|---|---|---|
| 項目 | 標準仕様 | 選定仕様 | 標準仕様 |
| 材質 | アルミニウム青銅 | アルミニウム青銅 | アルミニウム青銅 |
| 硬度 | HRC20-30 | HRC20-30 | HRC20-30 |
| 規格 | DIN837 | DIN837 | DIN837 |
| サイズ | 32mm | 32mm | 32mm |
| 全長 | 430mm | 430mm | 430mm |
| 重量 | 600g | 600g | 600g |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² | 75-85kgf/mm ² | 75-85kgf/mm ² |
| 特徴 | シノ付・ノスハ°キング | シノ付・ノスハ°キング | シノ付・ノスハ°キング |
| 用途 | 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |
| 備考 | 人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。 | 人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。 | 人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|-----|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 32mm | 全長 | 430mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 600g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 規格 | DIN837 | | |

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.