


品番：EA643BJ-32

品名：32mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



12ポイント	
●非磁性・非火花	
●高強度・高トルク	
●高耐摩耗性・高耐食性	
●高耐熱性・高耐低温性	
品名	32mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)
品番	EA643BJ-32
材質	アルミニウム青銅
規格	DIN7444
全長	185mm
重量	450g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
耐熱性	200℃
耐低温性	-40℃
耐摩耗性	優れている
耐食性	優れている
非磁性	優れている
非火花	優れている
高強度	優れている
高トルク	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	32mm	全長	185mm
材質	アルミニウム青銅	重量	450g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN7444		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.