

品番：EA643BK-36

品名：36mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
品名	36mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)
品番	EA643BK-36
材質	アルミニウム青銅
全長	220
重量	745
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている
エチレン濃度	7.8%以下
BAM ATEX	認証済

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	36mm	全長	220mm
材質	アルミニウム青銅	重量	745g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.