


品番：EA643BK-41

品名：41mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
品名	寸法
EA643BK-41	41mm
EA643BK-41	240mm
EA643BK-41	860g
EA643BK-41	HRC20-30
EA643BK-41	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	41mm	全長	240mm
材質	アルミニウム青銅	重量	860g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.