


品番：EA643BK-70

品名：70mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 58,700円(税抜) / 64,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 58,700円(税抜) / 64,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 07:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



| 仕様書 | |
|--------|---|
| ● 主要仕様 | |
| ● 寸法 | |
| 品名 | 70mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型) |
| 品番 | EA643BK-70 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| サイズ | 70mm |
| 全長 | 350mm |
| 重量 | 3.06kg |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 特徴 | 12ポイント、60°タイプ、アルミニウム青銅製、先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 |
| 備考 | 高強度と強力なトルクを実現しています。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|--|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 70mm | 全長 | 350mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 3.06kg |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 12ポイント | | | |
| 60°タイプ | | | |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | | | |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | | | |
| 高強度と強力なトルクを実現しています。 | | | |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | | | |
| BAM ATEX認証 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.