


品番：EA643BL-23

品名：50-120mm 自在フックレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	288
ノット外径	50~120
重量	460g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質	アルミニウム青銅	ノット外径	50~120mm
全長	288mm	重量	460g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ノットのサイズに合わせてフックを調整可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.