


品番：EA643BP-12

品名：12x130mm [Hex]キーレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
カタログ価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様		特注仕様	
材質	アルミニウム青銅	材質	アルミニウム青銅
軸径	12mm	軸径	12mm
軸長	130mm	軸長	130mm
硬度	HRC20-30	硬度	HRC20-30
重量	130g	重量	130g
引張強度	75-85kgf/mm ²	引張強度	75-85kgf/mm ²
表面処理	無処理	表面処理	無処理
包装	1個入り	包装	1個入り
納入単位	1個	納入単位	1個
納期	約1週間	納期	約1週間
備考	※本製品は、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能。		

カタログ訂正 26/02/13 軸長: (誤) 125mm → (正) 130mm (No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	12mm	軸長	130mm
材質	アルミニウム青銅	重量	130g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.