

品番：EA643BP-22

品名：22x186mm [Hex]キーレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
項目	仕様
材質	アルミニウム青銅
軸径	22mm
軸長	186mm
硬度	HRC20-30
重量	615g
引張強度	75-85kgf/mm ²
耐腐食性	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
耐摩耗性	高硬度と強力なトルクを実現
環境適合性	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	22mm	軸長	186mm
材質	アルミニウム青銅	重量	615g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.