

品番 : EA643BP-24

品名 : 24x192mm [Hex]キーレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 14:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
項目	仕様
材質	アルミニウム青銅
軸径	24mm
軸長	192mm
硬度	HRC20-30
重量	755g
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	24mm	軸長	192mm
材質	アルミニウム青銅	重量	755g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.