


品番：EA643BP-4

品名：4x 65mm [Hex]キーレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
カタログ価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 07:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
軸径	4.0mm
軸長	65mm
硬度	HRC20-30
重量	8g
引張強度	75-85kgf/mm ²
耐腐食性	優れている
防爆性	優れている
非磁性	優れている
耐摩耗性	優れている
耐食性	優れている

カタログ訂正 26/02/13 軸長: (誤)90mm→(正)65mm(No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	4.0mm	軸長	65mm
材質	アルミニウム青銅	重量	8g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.