


品番：EA643CA-95

品名：900mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)



販売価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
カタログ価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



仕様書	
●規格 52600円(税抜) / 57860円(税込)	
●品名 900mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)	
●材質 アルミニウム青銅	
品名	900mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)
規格	52600円(税抜) / 57860円(税込)
材質	アルミニウム青銅
長さ	900mm
重量	2700g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
特徴	ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいです。
備考	高硬度と強力なトルクを実現 エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

ツメ内径×高さ	95×112mm	全長	900mm
材質	アルミニウム青銅	重量	2700g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいです。

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.