

品番：EA643CB-30

品名：250mm バルブスパナ(ノスパ°キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/05 03:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0185ページ | | |



| 仕様書 | |
|----------|----------|
| ●規格 規格 | |
| ●寸法 (mm) | |
| 全長 | 250 |
| アーム幅 | 30 |
| R型アーム径 | 30 |
| 重量 | 375 |
| 引張強度 | 75-85 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 硬度 | HRC20-30 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|------|--------------------------|--------|----------|
| アーム幅 | 30mm | R型アーム径 | 30mm |
| 全長 | 250mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 375g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² | | |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.