

品番：EA643CB-40

品名：300mm バルブスパナ(ノスパ°キング)



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 03:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



仕様書	
●規格 規格	
●寸法 (単位:mm)	
全長	300
アーム幅	40
R型アーム径	40
重量	485g
引張強度	75-85kgf/mm ²
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

アーム幅	40mm	R型アーム径	40mm
全長	300mm	材質	アルミニウム青銅
重量	485g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.