

品番：EA643DA-2A

品名：1400g/370mm 両頭ハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



防爆工具 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています	
品名	両頭ハンマー
品番	EA643DA-2A
規格	1400g/370mm
材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
重量	1.4kg
全長	370mm
頭径	42mm
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
防爆等級	Ex ib IIC T4
非磁性	Yes
耐摩耗性	Yes
耐食性	Yes

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量	1.4kg	頭径	42mm
全長	370mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
重量	1.7kg	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

